

T 系列净水器

通过去除所有离子化合物实现脱盐效果



产品数据表

应用

T 系列净水器适用于不能存在残留化合物的应用场景。对水进行脱盐处理，产生实验室或工业所需的超纯水。

优势

- 最大程度保护敏感仪器和装置
- 无需停止供水即可轻松更换滤芯（自动关闭功能）
- 合防护微生物污染
- 经食品级认证

颗粒过滤层

颗粒过滤层精挑细选的过滤层可以阻隔污垢和颗粒，因此即使水质较差，也可以长久保护净水器。

离子交换树脂

阴阳离子交换树脂可充分去除水中盐分。水中所有离子成分都被去除，因此也称为去离子水。


活性炭吸附层

活性炭吸附层活性炭表面积非常大，因此可以去除氯和有机污染物等杂质，并且可以消除异味。不同类型的活性炭吸附层可以组合使用，以满足各类应用中的具体需求。



CLAROSWISS® T 系列净水器

尺寸	单位	170	250	500	1000	1500	2000
内部过滤器容积	l	-	1.2	-	-	4.4	6.7
过滤器高度 (英尺), 包括过滤头 (A)	mm	-	365	-	-	525	525
过滤器高度 (B)	mm	-	315	-	-	475	475
过滤头最大直径 (C)	mm	-	100	-	-	100	100
过滤器最大直径 (D)	mm	-	95	-	-	136	175
过滤器更换空间 (E)	mm	-	40	-	-	40	40
重量	kg	-	1.3	-	-	4.3	6.5



工作信息	单位	170	250	500	1000	1500	2000
工作压力 (无冲击压力)		2-8 bar (29-116 psi)					
水温		4-30°C (39-86 °F)					
正常流量范围 *	l/h	-	15-120	-	-	15-240	15-240
压力下降 0.5bar 时的流速	l/h	-	>150	-	-	>150	>150
安装位置		垂直安装					
分流系统		7 个档位 (0-60%)					

*如果使用时间较短,可以使用更高的流速

容量 (单位: l)	给水电导率	分流级别	170	250	500	1000	1500	2000
实验室和工业	300 μS/cm	0	-	80	-	-	450	750

应用



实验室/医疗



工业



ACLARIS GmbH, Lindau
旗下品牌

ACLARIS.

瑞士

ACLARIS GmbH
Lindau, Zweigniederlassung Rebstein
Balgacherstrasse 20, CH-9445 Rebstein
+41 71 775 92 40, service@aclaris.com

德国

ACLARIS GmbH
Wackerstrasse 9, D-88131 Lindau
+49 8382 2792700, service@aclaris.com

奥地利

ACLARIS GmbH
Dorfstrasse 36/F, A-5101 Bergheim
+49 8382 2792700, service@aclaris.com

中国

ClaroSwiss Filtration Technology (Shanghai) Co., Ltd.
ACLARIS APAC
Swiss Center Shanghai
A302, Building 3, No. 526, 3rd East Fute Road
Shanghai Pilot Free Trade Zone
200131, P.R. of China
+86 21 2076 5688
info@claroswiss.com, claroswiss.cn

静水深流

源自纯净

我们是一家瑞士公司，拥有超过 25 年的个性化净水解决方案开发和制造经验，可满足各类应用和市场需求。我们的服务组合涵盖产品开发、设计和制造以及产品认证。我们拥有多项专利技术，可以为客户带来更多价值。我们成功的秘诀在于在净水领域的执着追求，驱使我们时刻不停的追求最高的质量标准。